



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway
 Suite 130, Sunrise, FL 33323
 Tel: 954-302-3187, 315-4781
 Fax: 954-838-7746
 E-mail: ibicorp@intech-ie.com
 Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote # IBI-2026-0016
Date: Feb 05th, 2026
Customer ID ROLDA

Bill To:
COSMETICOS ROLDA, C.A. RIF: J-00367287-4 Calle Industrias. 1era. Transversal Local 5 Nro PB Sector Lomas de Urquia Carrizal Miranda. Zona Postal 1203 Atn: Yajaira Galindo Telf.: 0424-1305165 E-mail: ygalindo@rolda.com.ve

Ship To:
Material will be sent to customer's warehouse/broker at Carrizal, Venezuela

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms - DDP	SHIP VIA	Terms	Validity
Budgetary	IBI-2026-0016/PL	S. Méndez	MIR	Pick up	See below	30 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
1	1	Pc	ViscoQC 300 – R VISCOSIMETRO ROTACIONAL CON PROTECTOR DE AGUJA R, ANTON PAAR PN 105024-191718 ViscoQC 300 es un viscosímetro rotacional que determina la viscosidad dinámica (aparente). El instrumento sirve para el control de calidad de muestras líquidas como disolventes hasta sustancias semisólidas como lociones. El modelo R es para muestras de media viscosidad (consulte también las especificaciones técnicas). ViscoQC 300 devuelve resultados instantáneos en una pantalla a color integrada. El software incorporado permite a los usuarios realizar escaneos de tiempo o velocidad de corte/velocidad. Los datos medidos se almacenan en la memoria de datos y se pueden imprimir o exportar en formato .csv o .pdf. LIMS Bridge Software permite la transferencia de datos para su implementación en LIMS. El sistema Toolmaster™ reconoce automáticamente los sistemas de medición conectados (Agujas y sistemas de cilindros). Un sensor de temperatura Pt100 opcional permite monitorear la temperatura de la muestra. Un acoplamiento magnético sirve como conexión para agujas o sistemas de medición. Esto reduce el riesgo de doblar o dañar las piezas. Viene con: Protector de agujas fabricado en acero inoxidable AISI 316L (1.4404 / 1.4435) para ViscoQC 100/300 - R. Se entrega con tornillo de fijación con identificación "R". El tornillo también sirve como detección de protección, lo que evita la medición con una configuración incorrecta (TruGuard™). Para uso dentro de recipientes de borde ancho (normalmente vasos de precipitados de vidrio de 600 ml). Recomendado para todas las agujas en RH (RH1 a RH7). Necesario para los cabezales RH1 y RH2. <ul style="list-style-type: none"> • 1 PC. Soporte ViscoQC • 1 PC. Juego de agujas RH • 1 PC. Juego de adhesivos L/R/H ViscoQC 	6,477.00	6,477.00

			<ul style="list-style-type: none"> • 1 PC. Fuente de alimentación externa ViscoQC, incluido el cable de conexión a ViscoQC • 1 PC. Cable de alimentación • 1 PC. Cable USB • 1 PC. ViscoQC 300 Manual de instrucciones e información de seguridad • 1 PC. Procedimiento Operativo Estándar <p><u>Nota: Aguja RH1 se vende por separado y no viene en el suministro estándar del sistema</u></p>		
2	1	Pc	<p>ADAPTADOR DE STAND MOTORIZADO PARA VISCOQC 100/300 HELI-PLUS, ANTON PAAR PN 235091</p> <p>El Heli-Plus para ViscoQC 100/300 es un dispositivo motorizado que reemplaza el volante. Mueve el cabezal de medición ViscoQC hacia arriba y hacia abajo automáticamente. Cuenta con dos teclas para operación manual y el modo Hélice opcional para programar previamente el movimiento automático a baja velocidad durante la medición. El modo Hélice sirve para medir sustancias gelatinosas (p. ej., masilla para paredes, loción, mantequilla de mani) y garantiza que el husillo siempre toque la muestra fresca.</p>	1,763.00	1,763.00
3	1	Set	<p>JUEGO DE AGUJAS TIPO T-BAR, ANTON PAAR PN 239769</p> <p>Juego de agujas en inoxidable AISI 316L (1.4404 / 1.4435). Equipados con Toolmaster™ y acoplamiento magnético. Diseñados para medir sustancias pastosas o gelatinosas, o sustancias sensibles al cizallamiento, respectivamente. Los husillos de paletas mantienen las partículas en suspensión durante la medición. Incluyen marcas de inmersión para profundidad total o media.</p>	779.00	779.00
4	1	Pc	<p>SENSOR DE TEMPERATURA PT100, ANTON PARA PN 191705</p> <p>El sensor incluye un cable de conexión permanente para su conexión a ViscoQC. Una guía y una perilla de liberación aseguran el conector contra conexiones defectuosas y aflojamientos accidentales. Incluye una abrazadera metálica (abrazadera de montaje, n.º de material 187712) para fijar el sensor Pt100 al borde de recipientes de muestra abiertos o al protector del husillo izquierdo/derecho.</p>	407.00	407.00
5	1	Pc	<p>STANDARD DE VISCOSIDAD SILICON AP RT1k 600 mL – 1.1 / 1.0 Pa·s at 20 / 25 °C, ANTON PAAR PN 191087</p>	254.00	254.00
			<p>Delivery Time Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 5-8 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 		



INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway
 Suite 130, Sunrise, FL 33323
 Tel: 954-302-3187, 315-4781
 Fax: 954-838-7746
 E-mail: ibicorp@intech-ie.com

		<p>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</p> <p>Payment terms 100% Prepago con orden de compra</p> <p>Volume & Weight Peso y volumen por notificar</p>		
--	--	--	--	--

PLEASE TRANSFER TO OUR ACCOUNT AT:
 Branch Banking & Trust Co.
 450 North Pine Island
 Plantation, FL 33324
 Account #: 0140953040
 ABA# 053-101-121
 Routing/Transit Number: 2631-9138-7
 Swift Code: BRBTUS33

Subtotal	<i>US \$</i>	9,680.00
Freight	<i>US \$</i>	Included
Insurance	<i>US \$</i>	Included
Docs.	<i>US \$</i>	Included
TOTAL	<i>US \$</i>	9,680.00

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS